


Wskaźniki

Wskaźniki do powietrza medycznego łączą działanie wskaźnika z działaniem regulatora zapewniając stały, precyzyjny i nastawialny przepływ. Wskaźnik jest łatwy do odczytu, a jego rurka oraz kopuła wykonane są z przezroczystego, odpornego na uderzenia poliwęglanu (Lexan), który gwarantuje maksymalną wytrzymałość. Poniższe modele wyposażone są w opatentowany mechanizm uwalniania ciśnienia. Urządzenie zapewnia dodatkową ochronę sprzętu i operatora w przypadku nadmiernego ciśnienia. Dostępne są różnorodne złącza (dokręcane kluczem, dokręcane ręcznie, typu yoke) które pasują do najbardziej popularnych metod przyłączania małych, średnich i dużych butli.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Powietrze	806 4559	1-8 l/min	346	1160
	806 4560	1-8 l/min	346-H	1160
	806 4561	1-8 l/min	950 (Yoke)	1160
	806 4562	1-15 l/min	346	1160
	806 4563	1-15 l/min	346-H	1160
	806 4564	1-15 l/min	950 (Yoke)	1160
	806 4574	1-8 l/min	346	1240
	806 4575	1-8 l/min	346-H	1240
	806 4576	1-8 l/min	950 (Yoke)	1240
	806 4577	1-15 l/min	346	1240
	806 4578	1-15 l/min	346-H	1240
806 4579	1-15 l/min	950 (Yoke)	1240	



Model 806-4563



Przepływomierze

Przepływomierze zapewniają precyzyjny, stały i całkowicie nastawialny przepływ 2-8 l/min. Są one przeznaczone do użytku z małymi, średnimi i dużymi butlami, a także w sytuacjach, w których lekkość i kompaktowość urządzenia są istotne. W odróżnieniu od wskaźników, które muszą być usytuowane pionowo, można je stosować w każdej pozycji. Ustawia się je za pomocą zamocowanych pokręteł z Lexanu®, które zapewniają pewny uchwyt. Precyzyjny otwór wbudowany w złącze wylotowe gwarantuje dokładny pomiar przepływu.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Powietrze	806 4565	0-4000 PSI	346	1160
	806 4566	0-100 PSI	346-H	1160
	806 4567	0-100 PSI	950 (Yoke)	1160



Model 806-4567



Regulatory nastawne

Regulatory nastawne do powietrza medycznego od CONCOA działają bezawaryjnie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Ustawień w zakresie 0-100 psi dokonuje się przy pomocy precyzyjnego, zamocowanego pokręteła z Lexanu, które gwarantuje pewny uchwyt. Wymagane ciśnienie jest utrzymywane na niemal identycznym poziomie, aż do opróżnienia butli.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Powietrze	806 4571	0-100 PSI	346	1160
	806 4572	0-100 PSI	346-H	1160
	806 4573	0-100 PSI	950 (Yoke)	1160



Model 806-4573

