


Regulatory Mini-Med

Regulatory Mini-Med to lekkie i kompaktowe urządzenia zaprojektowane z myślą o przenośnym użyciu w nagłych wypadkach. Precyzyjna kontrola przepływu jest możliwa dzięki użyciu dynamicznego kartridża i zapewnia stałe odmierzone dostawy tlenu. W modelach z nastawialnym przepływem ergonomiczny układ manometrów z rurką Bourdona pozwala ocenić przepływ oraz zawartość butli na pierwszy rzut oka. Gniazdo PTFE jest chronione przez 40 mikronowy filtr z brązu spiekanego, który zapewnia długą żywotność oraz bezawaryjne działanie. Uwalnianie nadmiarowego ciśnienia poprawia bezpieczeństwo użytkowania.


Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Tlen	806 2550	6 l/min	870 (Yoke)	1240
	806 2561	2-15 l/min	870 (Yoke)	1240
	806 2562	2-15 l/min	540	1240
	806 2563	2-15 l/min	540-H	1240



Przepływomierze pediatryczne

Przepływomierze pediatryczne zostały zaprojektowane z myślą o opiece nad noworodkami i dziećmi. Budowa tych urządzeń pozwala osiągać bardzo niskie przepływy (0.2-1 l/min), dzięki czemu można je wykorzystać do podawania tlenu noworodkom z zaburzeniami oddychania. Każdy przyrząd jest kodowany kolorem i wyposażony w przepływomierz. Przepływomierz można kalibrować w skali dziesiętnej.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Tlen	806 4527	0.2-1l/min	540	1240
	806 4528	0.2-1l/min	540-H	1240
	806 4529	0.2-1l/min	870 (Yoke)	1240



Przepływomierze

Przepływomierze od 806 4530 do 4538 są całkowicie nastawialne i utrzymują stały, precyzyjny przepływ 2-8 l/min lub 2- 15 l/min. Są one lekkie, kompaktowe i mogą być używane przy terapii tlenowej zasilanej z małych, średnich i dużych butli. Przepływomierze, w odróżnieniu od wskaźników, które muszą być ustawione pionowo, można stosować w każdej pozycji, dzięki czemu można je wykorzystać w opiece domowej, karetkach pogotowia oraz akcjach ratowniczych.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Tlen	806 4530	2-15 l/min	540	1240
	806 4531	2-15 l/min	540-H	1240
	806 4532	2-15 l/min	870 (Yoke)	1240
	806 4533	1-5 l/min	540	1240
	806 4534	1-5 l/min	540-H	1240
	806 4535	1-5 l/min	870 (Yoke)	1240
	806 4536	2-8 l/min	540	1240
	806 4537	2-8 l/min	540-H	1240
	806 4538	2-8 l/min	870 (Yoke)	1240

